

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号： OTF-1200X-80-DFSL 订单编号：

| 设备编号 | 发往何地 | | | | |
|------|--------------|-------------------------|-----|----|-----|
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 不锈钢密封系统（带水冷） | φ 80 | 套 | 1 | 法兰 |
| 2 | 不锈钢密封系统（带水冷） | φ 80（低真空） | | | |
| 3 | 连熔炉管 | φ 80*1800mm | 根 | 1 | |
| 4 | 管堵 | SY-80（67*50mm）泡沫陶瓷 | 个 | 8 | |
| 5 | 炉钩 | 1 米 | 根 | 1 | |
| 6 | 不锈钢螺丝 | M6*16mm | 个 | 20 | |
| 7 | 内六角扳手 | M2.5 M3 4# 5# 6# | 个 | 5 | 各一把 |
| 8 | 不锈钢双卡套外螺纹接头 | φ 6.35 G1/4"（直螺纹 MTI 用） | 个 | 2 | |
| 9 | 聚氨酯软管（白色透明） | 外径 φ 12*内径 φ 8mm | 米 | 8 | |
| 10 | 说明书 | | 本 | 1 | |
| 11 | 四氟管 | φ 6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm | 米 | 3 | |
| 12 | 硅胶 O 型圈 | 外径 φ 88*内径 φ 78*截面 φ 5 | 个 | 8 | |
| 检验人 | | | 审核人 | | |